



Pipakulcs, hajlított, Kulcsnyílás: 24mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	621341 24
GTIN	4062406750732
Árucikk kategória	62C

Leírás

Kivitel:

Kovácsolt, rendkívül nagy igénybevételhez, különösen szoros illesztésű kulcsnyílással. Speciális, üreges alak hosszan kiálló tőcsavarokon lévő anyákhoz is. Mindkét oldalon azonos kulcsnyílás. A 6-os és 7-es méret mindkét oldalon 6-szög, 8-as mérettől a hosszú száron 6-szög, a rövid száron 12-szög. Kb. 90 – 95°-ban hajlított.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, krómozott.

Műszaki leírás

Furat Ø F	16 mm
Kulcs hossza L ₁	248 mm
Hosszú oldal profilja	6-szög
Kulcsnyílás	24 mm
Profil	12-szög dugókulcs
Profil	Lapos-csavarhúzó
Rövid oldal profilja	12-szög
Kulcs hossza L ₂	65 mm
Szög	90 - 95 fok
Alapanyag	Króm-vanádium acél
Felület	Krómozott

Mindkét oldalon azonos kulcsnyílás	igen
Termék fajtája	Dugókulcs