

**Sűrített levegős egyenes csiszoló, szorítópatron Ø 6 mm hosszú, Típus: 7410****Rendelési adatok**

Rendelés száma	079457 7410
GTIN	015451781538
Árucikk kategória	03R

**Leírás****Kivitel:**

Mini egyenes csiszoló magas üresjáratú fordulatszámmal a csendes és hatékony csiszolás érdekében. Precíz teljesítmény és ellenőrzés a beépített fordulatszám szabályozónak köszönhetően.

**Tartalom:**

1-1 × 1/4 col és 6 mm szorítópatronnal.

**Műszaki leírás**

Max. vibráció EN szerint	4,9 m/s <sup>2</sup>
Maximum levegőigény	78 l/min
Szorítópatron Ø	6 mm
Csatlakozó menet	NPT
Ajánlott tömlőméret (belső Ø)	10 mm
Súly	0,65 kg
Működési zajkibocsátás	76 dB(A)
Hossz	275 mm
Maximális fordulatszám	27000 min <sup>-1</sup>

## Adatlap

Sűrített levegő csatlakozó	1/4 coll
Leadott teljesítmény	250 W
Termék fajtája	Egyenes csiszoló