

**Furatkés tartó Form E2, VDI 30, Furat d2 (H7): 12mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 319320 12 |
| GTIN | 4067263152217 |
| Árucikk kategória | 32U |

Leírás**Felhasználás:**

Furatkésrel történő belső megmunkáláshoz.

Szabvány:

DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Műszaki leírás

| | |
|---------------------------|--------------------|
| Furat d ₂ (H7) | 12 mm |
| l ₆ | 60 mm |
| l ₇ | 51 mm |
| Hűtőcsatorna menet | M6 |
| Szorítócsavar menet | M 8 |
| Alak | E |
| VDI méret | VDI 30 |
| d ₆ | 68 mm |
| VDI szár színjelölése | VDI 30 |
| Termék fajtája | VDI furatkés tartó |

