

**Furatkés tartó Form E2, VDI 20, Furat d2 (H7): 40mm****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 319330 40     |
| GTIN              | 4062406755072 |
| Árucikk kategória | 32U           |

**Leírás****Felhasználás:**

Furatkésel történő belső megmunkáláshoz.

**Szabvány:**

**DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.**

**Műszaki leírás**

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Furat d <sub>2</sub> (H7) | 40 mm              |
| l <sub>7</sub>            | 76 mm              |
| l <sub>6</sub>            | 90 mm              |
| Hűtőcsatorna menet        | M8                 |
| Szorítócsavar menet       | M 10               |
| Alak                      | E                  |
| VDI méret                 | VDI 20             |
| d <sub>6</sub>            | 83 mm              |
| VDI szár színjelölése     | VDI 20             |
| Termék fajtája            | VDI furatkés tartó |

