



Váltólapkás fúró befogó Form E1, VDI 40, Furat d2 (H6): 20mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	319205 20
GTIN	4062406755270
Árucikk kategória	32U

Leírás

Felhasználás:

Váltólapkás fúróval történő fúráshoz hűtőfolyadék hozzátáplálással.

Szabvány:

DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Műszaki leírás

Furat d ₂ (H6)	20 mm
l ₁ -0,2	67 mm
l ₂	54 mm
Külső Ø d ₃	40 mm
Hűtőcsatorna menet	M8
Szorítócsavar menet	M10×1
Alak	E
VDI méret	VDI 40
d ₆	83 mm
VDI szár színjelölése	VDI 40

Termék fajtája

VDI szerszámbefogó