

**Váltólapkás fúró befogó Form E1, VDI 50, Furat d2 (H6): 50mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	319215 50
GTIN	4062406755355
Árucikk kategória	32U

**Leírás****Felhasználás:**

Váltólapkás fúróval történő fúráshoz hűtőfolyadék hozzátételével.

**Szabvány:**

**DIN 69880 / VDI 3425**, Blatt 2.

**Műszaki leírás**

Furat d <sub>2</sub> (H6)	50 mm
l <sub>2</sub>	83 mm
Külső Ø d <sub>3</sub>	75 mm
l <sub>1</sub> -0,2	100 mm
Hűtőcsatorna menet	M8
Szorítócsavar menet	M16×1
Alak	E
VDI méret	VDI 50
d <sub>6</sub>	98 mm
VDI szár színjelölése	VDI 50

Termék fajtája

VDI szerszámbefogó