



Váltólapkás fúró befogó Form E1, VDI 40, Furat d2 (H6): 16mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	319205 16
GTIN	4062406755263
Árucikk kategória	32U

Leírás

Felhasználás:

Váltólapkás fúróval történő fúráshoz hűtőfolyadék hozzátételével.

Szabvány:

DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Műszaki leírás

l_2	54 mm
$l_1 -0,2$	67 mm
Furat d_2 (H6)	16 mm
Külső $\varnothing d_3$	36 mm
Hűtőcsatorna menet	M8
Szorítócsavar menet	M10×1
Alak	E
VDI méret	VDI 40
d_6	83 mm
VDI szár színjelölése	VDI 40

Termék fajtája

VDI szerszámbefogó