

WEKEM®**5 perces epoxi, Úrtartalom: 24ml**

Rendelési adatok

Rendelés száma	083387 24
GTIN	4260205360491
Árucikk kategória	08G

Leírás

Kivitel:

2K gyorsragasztó nagy szakító- és nyírási szilárdsággal, nem zsugorodik és vegyszereknek ellenáll. Összekapcsolja a **fémet, üveget, kerámiát, fát, betont** egymással és önmagával. Egyszerűen használható. A ragasztás alacsony hőmérséklet esetén is megbízhatóan megszilárdul.

Figyelem:

Nem minden országba szállítható. Expressz szállítás nem lehetséges.

Műszaki leírás

Festék	Átlátszó
Feldolgozási hőmérséklet	15 - 25 °C
Üzemi szilárdság	20 - 30 min
Felhasználási hőmérséklet tartomány	-40 - 80 °C
Szavatosság a gyártás dátumától számítva	12 hónap
Húzó-nyírószilárdság	12 - 14 N/mm ²

Termék fajtája

Kétkomponenses ragasztó