



Rátűzőkulcs készlet Torx®-hoz, 1/4 col négyszög 9 darabos, Típus: 1/4



Rendelési adatok

Rendelés száma	630883 1/4
GTIN	4018754335923
Árucikk kategória	63A

Leírás

Kivitel:

Hajtó- / toldószárak DIN 3122 / 3123 szerint; **dugókulcs fejek DIN 3124** szerint. Belső- / külső négyszögek **DIN 3120** szerint.

Felhasználás:

Belső Torx® csavarokhoz, M2,5 – M8.

Alapanyag:

Króm ötvözet acél, krómozott.

Tartalom:

Fejek Torx®-hoz: 9 db 631801 sz. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40 méret

Műszaki leírás

Profil	Csavarhúzó TORX® csavarokhoz
Csatlakozó négyszög	1/4 coll
Tartalom (db)	9
Termék fajtája	Dugókulcs fej

Tartozék

Rátűzőkulcs, 1/4 col Torx®-hoz rövid Torx® profil TX8	631801 TX8
Rátűzőkulcs, 1/4 col Torx®-hoz rövid Torx® profil TX9	631801 TX9

Rátűzőkulcs, 1/4 col Torx®-hozrövid Torx® profil TX10	631801 TX10
Rátűzőkulcs, 1/4 col Torx®-hozrövid Torx® profil TX15	631801 TX15
Rátűzőkulcs, 1/4 col Torx®-hozrövid Torx® profil TX20	631801 TX20
Rátűzőkulcs, 1/4 col Torx®-hozrövid Torx® profil TX25	631801 TX25
Rátűzőkulcs, 1/4 col Torx®-hozrövid Torx® profil TX27	631801 TX27
Rátűzőkulcs, 1/4 col Torx®-hozrövid Torx® profil TX30	631801 TX30
Rátűzőkulcs, 1/4 col Torx®-hozrövid Torx® profil TX40	631801 TX40