

HEDI

Teljesen műanyag kábeldob, Típus: 50N



Rendelési adatok

Rendelés száma	081103 50N
GTIN	4003644024186
Árucikk kategória	08B

Leírás

Kivitel:

A HEDI® kábeldobok a „Made in Germany” minőséget és a hosszú élettartamot jelentik. A saját tervezésű dobtest optimalizált kábel elvezetést biztosít. Az integrált forgás stopkapcsoló megakadályozza a dob véletlen forgását. Minden kábeldob hővédelmi kapcsolóval van felszerelve.

Kompakt és kiváló minőségű, teljesen műanyag HEDI® kábeldob 250 mm átmérőjű dobbal ill. ergonomikus és biztonsági funkciókkal.

- **7 fokal dőlés a nagyobb szabad magasság és a kényelmes hordozás érdekében.**
- **Levehető kábeltartó és -megvezető az optimális kábelvezetéshez.**
- **Egyszerűen falra szerelhető.**

Szabadtéren és nedves helyiségekben történő tartós használatra is engedélyezett.

Funkció:

IP44: Fröccsenő víz ellen minden irányból és $\varnothing > 1$ mm idegen testek behatolása ellen védett, azonban a szerszámoktól és drótoktól távol kell tartani.

IP védettségi osztály: IP 44

Ütésálló és fröccsenő víz ellen védett: 2. kategória (K2) BGI szerint

Névleges teljesítmény letekerve: 3500 (16A) W

Kábel kategória: H05RR-F

Kábel szerkezete: 3G1,5

Kábel anyaga: Gumi

Kábelhossz: 50 m
Csatlakozó aljzatok száma: 3

Műszaki leírás

Kábel kategória	H05RR-F
IP védeettségi osztály	IP 44
Ház anyaga	Műanyag
Névleges feszültség	250 V
Csatlakozó aljzatok száma	3
Kábel szerkezete	3G1,5
Kábelhossz	50 m
Névleges teljesítmény letekerve	3500 (16A) W
Ütésálló és fröccsenő víz ellen védett	2. kategória (K2) BGI szerint
Diagnosztikai rendszer rendelkezésre álló	igen
Kábel anyaga	Gumi
Termék fajtája	Kábeldob