

HEDI

Kábeldob, tömör műanyag, F, B, PL, CZ országoknak, Típus: 40N



Rendelési adatok

Rendelés száma	081104 40N
GTIN	4003644024124
Árucikk kategória	08B

Leírás

Kivitel:

A HEDI® kábeldobok a „Made in Germany” minőséget és a hosszú élettartamot jelentik. A saját tervezésű dobtest optimalizált kábel elvezetést biztosít. Az integrált forgás stopkapcsoló megakadályozza a dob véletlen forgását. Minden kábeldob hővédelmi kapcsolóval van felszerelve.

Kompakt és kiváló minőségű, teljesen műanyag HEDI® kábeldob 250 mm átmérőjű dobbal ill. ergonomikus és biztonsági funkciókkal.

- **7 fokal dőlés a nagyobb szabad magasság és a kényelmes hordozás érdekében.**
- **Levehető kábeltartó és -megvezető az optimális kábelvezetéshez.**
- **Egyszerűen falra szerelhető.**

Szabadtéren és nedves helyiségekben történő tartós használatra is engedélyezett.

Funkció:

IP44: Fröccsenő víz ellen minden irányból és $\varnothing > 1$ mm idegen testek behatolása ellen védett, azonban a szerszámoktól és drótoktól távol kell tartani.

Műszaki leírás

Ütésálló és fröccsenő víz ellen védett	2. kategória (K2) BGI szerint
--	-------------------------------

Névleges feszültség	250 V
Kábel anyaga	Neoprén gumi
Kábel kategória	H07RN-F
IP védettségi osztály	IP 44
Ház anyaga	Műanyag
Kábel szerkezete	3G1,5
Diagnosztikai rendszer rendelkezésre álló	igen
Névleges teljesítmény letekerve	3500 (16 A) W
Csatlakozó aljzatok száma	3
Kábelhossz	40 m
Termék fajtája	Kábeldob