

HEDI

Kábeldob, tömör műanyag, F, B, PL, CZ országoknak, Típus: 25N



Rendelési adatok

Rendelés száma	081104 25N
GTIN	4003644024131
Árucikk kategória	08B

Leírás

Kivitel:

A HEDI® kábeldobok a „Made in Germany” minőséget és a hosszú élettartamot jelentik. A saját tervezésű dobtest optimalizált kábel elvezetést biztosít. Az integrált forgás stopkapcsoló megakadályozza a dob véletlen forgását. Minden kábeldob hővédelmi kapcsolóval van felszerelve.

Kompakt és kiváló minőségű, teljesen műanyag HEDI® kábeldob 250 mm átmérőjű dobbal ill. ergonomikus és biztonsági funkciókkal.

- **7 fokos dőlés a nagyobb szabad magasság és a kényelmes hordozás érdekében.**
- **Levehető kábeltartó és -megvezető az optimális kábelvezetéshez.**
- **Egyszerűen falra szerelhető.**

Szabadtéren és nedves helyiségekben történő tartós használatra is engedélyezett.

Funkció:

IP44: Fröccsenő víz ellen minden irányból és $\varnothing > 1$ mm idegen testek behatolása ellen védett, azonban a szerszámoktól és drótoktól távol kell tartani.

Műszaki leírás

Ház anyaga	Műanyag
------------	---------

IP védettség osztály	IP 44
Kábel szerkezete	3G1,5
Kábel kategória	H07RN-F
Ütésálló és fröccsenő víz ellen védett	2. kategória (K2) BGI szerint
Csatlakozó aljzatok száma	3
Névleges teljesítmény letekerve	3500 (16 A) W
Hálózati feszültség	240 V
Kábelhossz	25 m
Diagnosztikai rendszer rendelkezésre álló	igen
Kábel anyaga	Neoprén gumi
Termék fajtája	Kábeldob