

Garant**Keményfém betonfúró, Fúró Ø: 14mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	786070 14
GTIN	4062406773472
Árucikk kategória	71C

Leírás**Kivitel:**

Szívós keményfém lapkákkal ellátott és magas hőmérsékleten forrasztott fúró. Aszimmetrikus horonyforma a jó forgácstovábbítás érdekében.

Ütvefúró és fúró erős keményfém váltólapkákkal.

Felhasználás:

Elsősorban **tipli-lyukak fúrásához ütvefúró géppel** betonba, falazatba, természetes és műköbe.

Fúráshoz is kemény- és puhafában, műanyagokban, akrilban és kerámiában.

Az élkorrekciónak köszönhetően edzett acél fúrásához is alkalmas.

Műszaki leírás

Teljes hossz	150 mm
Szár Ø	10 mm
Spirálhossz	85 mm
Fúró Ø	14 mm
Szerszámanyag	HM
Szabvány	ISO 5468
Szabvány	DIN 8039
Használat ütéssel / ütés nélkül	Ütvefúrás
Szár	Hengeres szár
Termék fajtája	Kőzetfúró

