

Garant**GARANT Master Mute furatkés szár rezgéscsillapító, 15×D, Rendszer / szár Ø: DM/50****Rendelési adatok**

Rendelés száma	264938 DM/50
GTIN	4062406773649
Árucikk kategória	29E

Leírás**Kivitel:**

Keményfém erősítésű szár.

Tartalom:

Szűkítő adapter hűtőfolyadék csatlakozóhoz.

Figyelem:

Ne az S jelölésű részen fogja be!

$D_{min} = 1/2 \text{ szár } \varnothing + H + L_3$ forgácsoló fej középeltolódás.

Kényelmes furatkés irányítás a 265001 sz. szerelőfej segítségével.

belső hűtés: igen

Rendszer: DM

Teljes hossz L: 861 mm

H alaptest középeltolódás: 5 mm

Nem befogható tartomány S: 288 mm

Ajánlott befogási hossz: 200 mm

Szerelőcsavar készlet: 269026 3

Műszaki leírás

Nagynyomású összekötő tömlő	269207
Rendszer	DM
H alaptest középeltolódás	5 mm
Nem befogható tartomány S	288 mm
Összekötő hűtőfolyadék csatlakozóhoz	269208

Ajánlott befogási hossz	200 mm
Szerelőcsavar készlet	269026 3
Teljes hossz L	861 mm
Sorozat	Master Mute
Belső kiesztérigálási mélység max.	15×D
Rezgés	csillapított
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Furatkés szár