

Garant GRIDLINE

ESD fiók egykezes egyenkénti kioldással, 12×20G, Fiók előlap magasság: 200mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	972036 200
GTIN	4062406773878
Árucikk kategória	9GG

Leírás**Kivitel:**

100%-ban kihúzható fiókok stabil acélszerkezettel, különböző méretekben és 75 kg teherbírással. Alumínium fogantyúk. Fiókok lyukasztatásokkal elválasztó lapok elhelyezéséhez 25 mm osztásban (75 mm fiók előlap magasságtól).

Egykezes egyenkénti fiókkioldással – megakadályozza a fiókok kinyílását szállítás közben. Kötelezően szükséges minden szerelőkocsihoz, ill. gurítható munkapadhoz és házhoz.

Alkalmazható:

Minden 16G ESD házhoz.

Szín:

Fiókház és előlapok RAL 7035 világosszürkéhez hasonló **ESD porszórt bevonattal**.

Műszaki leírás

Fiók / kihúzható polc teherbírása	75 kg
Előlapmagasság	200 mm
Hasznos szélesség G-ben	12
Egyenkénti fiókkioldás	Egykezes
Hasznos magasság	175 mm

Hasznos mélység G-ben	20
Fiókok hasznos területe G-ben	12×20
Hasznos szélesség	300 mm
Hasznos mélység	500 mm
egyenkénti fiókkioldással	igen
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
elektrosztatikus tulajdonság	EGB/ESD
Fiók hasznos szélessége × hasznos mélysége G-ben	12×20G
Termék fajtája	Fiók