

AEG

Akkus kombinált kalapács, Típus: BBH18BL



Rendelési adatok

Rendelés száma	075535 BBH18BL
GTIN	4058546226985
Árucikk kategória	07A

Leírás

Kivitel:

- **Kefe nélküli 18V akkus kombinált kalapács robusztus fém hajtóműházzal és SDS-plus szerszámefogóval**
- **VARIOLOCK – a véső szöge állítható**
- **Biztonsági csatlakozó**
- **Ütvefúrás kikapcsolás fában és acélban végzett fúráshoz**
- **Forgás lekapcsolás könnyű vésési munkákhoz**
- **Markolat antivibrációs rendszerrel**

Tartalom:

2 × 18V / 5,0Ah Li-Ion akku, töltőkészülék és szállítókoszár

Csomagolás: Szállítókoszár

Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség: AEG AS típus 18 V

Szár: SDS Plus

Gyártó jelölése: BBH18BL

A tartalmazott akkumulátorok száma: 2

Akkumulátor típus: Lítium-ion

Akkumulátor kapacitás: 5 Ah

Akkumulátor-feszültség: 18 V

Maximális csigafúró Ø acélban: 13 mm

Műszaki leírás

Csomagolás	Szállítókoffer
Akkumulátor-feszültség	18 V
Energiaellátás	Akkus
Gyártó jelölése	BBH18BL
Maximális csigafúró Ø acélban	13 mm
Maximális ütésszám	4800 min ⁻¹
Súly	2,6 kg
Szerszámbefogó alakja	SDS-Plus
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség	AEG AS típus 18 V
Ütési energia	2,5 J
Maximális csigafúró Ø fában	30 mm
Maximális csigafúró Ø betonban	26 mm
Akkumulátor típus	Lítium-ion
A tartalmazott akkumulátorok száma	2
Akkumulátor kapacitás	5 Ah
Szár	SDS Plus
Termék fajtája	Fúrókalapács