

Garant**ESD elektromosan állítható magasságú munkaállomás Teherbírás max. 250 kg, ESD lap, Típus: 1500/S****Rendelési adatok**

Rendelés száma	972017 1500/S
GTIN	4062406773915
Árucikk kategória	9GG

Leírás**Kivitel:**

ESD munkaállomás elektromos magasságállítással. Nem vezetőképes alap váz emelőegységgel, a stabilizáláshoz hátul és oldalt keresztmervítőkkel. 50 mm vastag vezetőképes ESD lap. 50 mm vastag vezetőképes ESD lap. A kezelőpanel nem ESD vezetőképes. Munkaasztal oldallemezzel, vezetőképes, RAL 7035-höz hasonló világosszürke, felállítás sorban lehetséges.

Szín:

Fekete állítható magasságú lábak, RAL 7016 antracit **porszórt bevonatú** keresztmervítők.

Ajánlás:

Könnyű ülő és álló szerelési munkákhoz.

Figyelem:

A maximális teherbírás miatt csak gurítható ház használható. Kerülje ház felszerelését a munkalap alá. A további felszerelt elemek ennek megfelelően csökkentik a teherbírást. Szállítás teljesen összeszerelve.

Műszaki leírás

Súly	105 kg
Max. teherbírás	250 kg
Magasságállítási tartomány (munkalap felső széle) min. – max.	720 - 1200 mm

Mélység	750 mm
Szélesség	1500 mm
Munkalap vastagsága	50 mm
Emelési sebesség	38 mm/s
Munkalap hossza	1500 mm
Munkalap mélysége	750 mm
Munkapad / asztal teherbírás – felületen elosztott maximális polcterhelés (fán)	250 kg
Magasságállítás kivitele	Elektromos
Lapvastagság	50 mm
elektrosztatikus tulajdonság	EGB/ESD
Termék fajtája	Munkaasztal