

**simturn AX készár ME befogórendszer D = 5 mm, Szár Ø d / furat Ø d1: 20mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	270531 20
GTIN	2050002065048
Árucikk kategória	24U

Leírás**Kivitel:**

A 4 különböző hűtőfolyadék ellátás típus opcionális kiválasztása. Egyszerű beállítás csupán két menetes csappal.

Előny:

Forgó felhasználáshoz való késtartó külön ajánlatkérésre.

Felhasználás:

Elsősorban hosszú kinyúlásoknál a vibrációk csökkentése érdekében.

Műszaki leírás

L ₁	90 mm
Hollandi anya	279715 1
Gyártó jelölése	AY7H
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Lapkatartó betét