

**simturn AX kiesztergáló betét, jobbos CBN, L₂ = 6,1 mm, Ø D_{min}: 1 mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 270577 1 |
| GTIN | 2050002065864 |
| Árucikk kategória | 24V |

Leírás**Kivitel:**

Szerszámanyag: CBN8

Műszaki leírás

| | |
|---|---------------------------------|
| Rádiusz R | 0,1 mm |
| Maximális fogásmélység a _{p max} | 0,05 mm |
| Ø D | 4 mm |
| belső hűtés | nem |
| Min. furat Ø-höz D _{min} | 1 mm |
| f | 0,45 mm |
| Gyártó jelölése | A53KCBN8 |
| Hasznos hossz | 6,1 mm |
| Terméknév attribútum | L ₂ = 6,1 mm |
| Termék fajtája | Forgácsoló betét esztergáláshoz |

Felhasználói adatok

| | Felhasználás | V _c | ISO kód |
|---------------|--------------|----------------|---------|
| Acél < 67 HRC | alkalmas | | |

| | |
|------------|----------|
| Folyamatos | alkalmas |
| Száráz | alkalmas |