

**simturn AX kiesztergáló betét, jobbos CBN, L₂ = 20,3 mm, Ø D_{min}: 5,2mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 270583 5,2 |
| GTIN | 2050002066007 |
| Árucikk kategória | 24V |

Leírás**Kivitel:**

Szerszámananyag: CBN8

Műszaki leírás

| | |
|---|---------------------------------|
| f | 2,45 mm |
| belső hűtés | nem |
| Ø D | 5 mm |
| Min. furat Ø-höz D _{min} | 5,2 mm |
| Maximális fogásmélység a _{p,max} | 0,26 mm |
| Rádiusz R | 0,2 mm |
| Gyártó jelölése | AHAXCBN8 |
| Hasznos hossz | 20,3 mm |
| Terméknév attribútum | L ₂ = 20,3 mm |
| Termék fajtája | Forgácsoló betét esztergáláshoz |

Felhasználói adatok

| | Felhasználás | V _c | ISO kód |
|---------------|--------------|----------------|---------|
| Acél < 67 HRC | alkalmas | | |

| | |
|------------|----------|
| Folyamatos | alkalmas |
| Száráz | alkalmas |