

**simturn AX kiesztergáló betét, jobbos CBN, L₂ = 15,2 mm, Ø D_{min}: 6,2mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	270581 6,2
GTIN	2050002065970
Árucikk kategória	24V

Leírás**Kivitel:**

Szerszámanyag: CBN8

Műszaki leírás

f	2,95 mm
Maximális fogásmélység a _{p max}	0,31 mm
Min. furat Ø-höz D _{min}	6,2 mm
Rádiusz R	0,2 mm
belső hűtés	nem
Ø D	6 mm
Gyártó jelölése	ADEWCBN8
Hasznos hossz	15,2 mm
Terméknév attribútum	L ₂ = 15,2 mm
Termék fajtája	Forgácsoló betét esztergáláshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Acél < 67 HRC	alkalmas		

Folyamatos	alkalmas
Száráz	alkalmas