

SIMTEK**simturn AX kiesztergáló betét, jobbos CBN, L₂ = 15,2 mm, Ø D_{min}: 4,2mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	270581 4,2
GTIN	2050002065956
Árucikk kategória	24V

Leírás

Kivitel:

Szerszámanyag: CBN8

Műszaki leírás

Rádiusz R	0,15 mm
Ø D	4 mm
f	1,95 mm
Min. furat Ø-höz D _{min}	4,2 mm
belső hűtés	nem
Maximális fogásmélység a _{p,max}	0,21 mm
Gyártó jelölése	AJ94CBN8
Hasznos hossz	15,2 mm
Terméknév attribútum	L ₂ = 15,2 mm
Termék fajtája	Forgácsoló betét esztergáláshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Acél < 67 HRC	alkalmas		

Folyamatos	alkalmas
Száráz	alkalmas