

**simturn AX kiesztergáló betét, jobbos CBN, L₂ = 35,6 mm, Ø D_{min}: 6,2mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	270589 6,2
GTIN	2050002066076
Árucikk kategória	24V

Leírás**Kivitel:**

Szerszámananyag: CBN8

Műszaki leírás

belső hűtés	nem
Min. furat Ø-höz D _{min}	6,2 mm
Rádiusz R	0,2 mm
Maximális fogásmélység a _{p,max}	0,31 mm
Ø D	6 mm
f	2,95 mm
Gyártó jelölése	ANYTCBN8
Hasznos hossz	35,6 mm
Terméknév attribútum	L ₂ = 35,6 mm
Termék fajtája	Forgácsoló betét esztergáláshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Acél < 67 HRC	alkalmas		

Folyamatos	alkalmas
Száráz	alkalmas