

**simturn AX kiesztergáló betét, jobbos CBN, L₂ = 10,2 mm, Ø D_{min}: 5,2mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	270579 5,2
GTIN	2050002065925
Árucikk kategória	24V

Leírás**Kivitel:**

Szerszámananyag: CBN8

Műszaki leírás

Rádiusz R	0,2 mm
Ø D	5 mm
Min. furat Ø-höz D _{min}	5,2 mm
f	2,45 mm
Maximális fogásmélység a _{p,max}	0,26 mm
belső hűtés	nem
Gyártó jelölése	AHH5CBN8
Hasznos hossz	10,2 mm
Terméknév attribútum	L ₂ = 10,2 mm
Termék fajtája	Forgácsoló betét esztergáláshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Acél < 67 HRC	alkalmas		

Folyamatos	alkalmas
Száráz	alkalmas