

**simturn AX kiesztergáló betét, jobbos CBN, L₂ = 25,4 mm, Ø D_{min}: 4,2mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	270585 4,2
GTIN	2050002066021
Árucikk kategória	24V

Leírás**Kivitel:**

Szerszámanyag: CBN8

Műszaki leírás

f	1,95 mm
Maximális fogásmélység a _{p,max}	0,21 mm
Ø D	4 mm
Rádiusz R	0,15 mm
Min. furat Ø-höz D _{min}	4,2 mm
belső hűtés	nem
Gyártó jelölése	AKJECBN8
Hasznos hossz	25,4 mm
Terméknév attribútum	L ₂ = 25,4 mm
Termék fajtája	Forgácsoló betét esztergáláshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Acél < 67 HRC	alkalmas		

Folyamatos	alkalmas
Száráz	alkalmas