

**simturn AX kiesztergáló betét, jobbos CBN, L₂ = 15,2 mm, Ø D_{min}: 2,7mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	270581 2,7
GTIN	2050002065932
Árucikk kategória	24V

Leírás**Kivitel:**

Szerszámanyag: CBN8

Műszaki leírás

Min. furat Ø-höz D _{min}	2,7 mm
Rádiusz R	0,15 mm
f	1,2 mm
belső hűtés	nem
Maximális fogásmélység a _{p,max}	0,13 mm
Ø D	4 mm
Gyártó jelölése	AWK9CBN8
Hasznos hossz	15,2 mm
Terméknév attribútum	L ₂ = 15,2 mm
Termék fajtája	Forgácsoló betét esztergáláshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Acél < 67 HRC	alkalmas		

Folyamatos	alkalmas
Száraz	alkalmas