

**simturn AX kiesztergáló betét, jobbos CBN, L₂ = 10,2 mm, Ø D_{min}: 3,2mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	270579 3,2
GTIN	2050002065901
Árucikk kategória	24V

Leírás**Kivitel:**

Szerszámananyag: CBN8

Műszaki leírás

Ø D	4 mm
Maximális fogásmélység a _{p max}	0,16 mm
belső hűtés	nem
Rádiusz R	0,15 mm
f	1,45 mm
Min. furat Ø-höz D _{min}	3,3 mm
Gyártó jelölése	ADD4CBN8
Hasznos hossz	10,2 mm
Terméknév attribútum	L ₂ = 10,2 mm
Termék fajtája	Forgácsoló betét esztergáláshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Acél < 67 HRC	alkalmas		

Folyamatos	alkalmas
Száráz	alkalmas