



#simturn AX Center Line kiesztergáló betét, jobbos CBN, L2 = 10,2 mm, Ø
Dmin: 3,2mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	270523 3,2
GTIN	2050002064911
Árucikk kategória	24V

Leírás

Kivitel:

Szerszámanyag: CBN8

Műszaki leírás

f	1,95 mm
Ø D	4 mm
Belső hűtés	nem
Rádiusz R	0,15 mm
Maximális fogásmélység $a_{p\ max}$	0,16 mm
Gyártó jelölése	APBYCBN8
Hasznos hossz	10,2 mm
Terméknév attribútum	L ₂ = 10,2 mm
Termék fajtája	Forgácsoló betét esztergáláshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Acél < 67 HRC	alkalmas		
Folyamatos	alkalmas		

Adatlap

Nedvesen minimum	alkalmas
Száraz	alkalmas
Levegő	alkalmas