

Garant**Belső hatszög profil üregelő betét, metrikus $\varnothing d = 16$ mm, WC/C, Hatszög: 4mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 293047 4 |
| GTIN | 4062406785123 |
| Árucikk kategória | 29L |

Leírás**Kivitel:**

Nagy teljesítményű bevonattal (Wolframkarbid/szén). A vágóél optimalizált geometriájú (homorú alakú) rozsdamentes acélokban történő profil üregeléshez.

Felhasználás:

Profilok létrehozásához **egy műveletben**.

Alkalmazható:

293020 – 293026; 293070 – 293076; 293030; 293033 sz. profil üregelő tartó.

Figyelem:

- **Speciális méretek és speciális profilok külön ajánlatkérésre.**
- **A részletes alkalmazási irányértékeket a ToolScout applikációnkban találja.**

Műszaki leírás

| | |
|---|------------------|
| L | 9 mm |
| Tűrés | +0,07 – +0,09 mm |
| Kulcsnyílás | 4 mm |
| Szerszámanyag | HSS |
| Előfúrási \varnothing | 4,07 mm |
| Előtolás f INOX-ban < 900 N/mm ² | 0,06 mm |

| | |
|----------------|-----------------------------------|
| Profil | Hatszög |
| L ₁ | 40 mm |
| Ø d | 16 mm |
| Bevonat | WC/C |
| Termék fajtája | Horony és profil üregelő szerszám |

Felhasználói adatok

| | Felhasználás | V _c | ISO kód |
|------------------------------|-----------------------|----------------|---------|
| INOX < 900 N/mm ² | alkalmas | 30 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | feltételesen alkalmas | | |
| Nedvesen maximum | alkalmas | | |
| Nedvesen minimum | feltételesen alkalmas | | |