


**Fiber tárcsa Actirox AF 890 (CER), Ø 115 mm, Szemcsézet: 36****Rendelési adatok**

Rendelés száma	566442 36
GTIN	4018875091579
Árucikk kategória	56V

**Leírás****Kivitel:**

Szakadásálló, de nagyon hajlékony **vulkánfiber**. 22,23 mm-es furat és keresztthornyok. Csúcsminőségű VSM Actirox AF 890 fiber tárcsák **a legmagasabb és a legagresszívebb csiszolási teljesítménnyel**. Hűvös csiszolás és kitűnő élettartam.

Szemcsefajta: **100%-ban geometriai kialakítású VSM kerámia szemcse** aktív csiszoló bevonattal (TOP SIZE).

**Felhasználás:**

Sarokcsiszolókon max. 80 m/s kerületi sebességgel 566650 / 6670 sz. alaptárcsákkal. Nagy **rugalmasságú sima vagy domború felületek csiszolásához**.

**Műszaki leírás**

Szemcsézet	36
Tárcsa Ø	115 mm
Sorozat	Actirox

Csiszolóanyag	Kerámia ZA kevert szemcsézet, nagy csiszolóteljesítményű bevonattal (TOP SIZE)
Csiszolóeszköz rövid jelölése	Kerámia
Csiszolóeszköz alapja	Vulkánfíber
Vas-, kén- és klórtartalom	< 0,1 %
Terméknév attribútum	Ø 115 mm
Furat Ø	22,23 mm
Anyaghoz optimalizálva	INOX
Anyaghoz optimalizálva	Alumínium
Maximális kerületi sebesség	80 m/s
Termék fajtája	Fíber tárcsa

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu Mg	alkalmas		
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Szárász	alkalmas		