



sztereómikroszkóp kihajtható tartókkal, világítás nélkül, Típus: M80



Rendelési adatok

Rendelés száma	491754 M80
GTIN	2050002078246
Árucikk kategória	49B

Leírás

Kivitel:

- **Moduláris termékpaletta, ezáltal a mikroszkóp optimálisan illeszkedik minden feladathoz.**
- **Parafokálisan összehangolt optikai rendszer: Az élesség megmarad a nagyításváltásnál.**
- **Ergonomikus design.**
- **Az ESD kivitel megakadályozza a statikus kisülések miatt károsodásokat.**

Zoom fokozatok: 8 bekapcsolható pozíció, ismétlődő feladatokhoz. Alaplap Anti-Shock funkcióval.

Tartalom:

Optika tartó, binokuláris ferde benéző 45°, 2x okulár szemüvegeseknek, objektív Achromat 1.0x, állvány, porvédő tok (antisztatikus).

Kihajtható tartókaros állvány.

Opcionális tartozék:

LED-es világítás 491755 sz. és átvilágítás 491777 sz. BLI méret.

Figyelem:

Figyelje a tartalmat, mert a termék képei kis mértékben eltérőek lehetnek.

Műszaki leírás

Alap szélessége	220 mm
Optikai rendszer	Greenough parfokális
Okulár	10×/23B
Alap hossza	330 mm
Mélységélesség	13,7 mm
Látómező Ø	3,8 - 30,7 mm
Nagyítás (x-szeres)	7,5 - 60
Munkatávolság	83,4 mm
Sorozat	M
Zoom	8:1
Termék fajtája	Sztereómikroszkóp