



sztereómikroszkóp kihajtható tartókkal, világítás nélkül, Típus: M60



Rendelési adatok

Rendelés száma	491754 M60
GTIN	2050002078239
Árucikk kategória	49B

Leírás

Kivitel:

- **Moduláris termékpaletta, ezáltal a mikroszkóp optimálisan illeszkedik minden feladathoz.**
- **Parafokálisan összehangolt optikai rendszer: Az élesség megmarad a nagyításváltásnál.**
- **Ergonomikus design.**
- **Az ESD kivitel megakadályozza a statikus kisülések miatt károsodásokat.**

Zoom fokozatok: 7 bekapcsolható pozíció, ismétlődő feladatokhoz.

Tartalom:

Optika tartó, binokuláris ferde benéző 45°, 2x okulár szemüvegeseknek, objektív Achromat 1.0x, állvány, porvédő tok (antisztatikus).

Kihajtható tartókaros állvány.

Opcionális tartozék:

LED-es világítás 491755 sz. és átvilágítás 491777 sz. BLI méret.

Figyelem:

Figyelje a tartalmat, mert a termék képei kis mértékben eltérőek lehetnek.

Műszaki leírás

Látómező Ø	5,75 - 36,5 mm
Okulár	10×/23B
Munkatávolság	89,6 mm
Sorozat	M
Mélységélesség	13,7 mm
Alap szélessége	220 mm
Nagyítás (x-szeres)	6,3 - 40
Zoom	6:1
Alap hossza	260 mm
Optikai rendszer	Greenough parfokális
Termék fajtája	Sztereómikroszkóp