

SIMTEK simturnMAX
cutting tools for turning**KOMET® UniTurn® másoló betétkés, jobbos, L₂ = 20,3 mm, Ø Dmin: 3,7mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	270527 3,7
GTIN	2050002064973
Árucikk kategória	24V

Leírás**Kivitel:**

Szerszámanyag: CBN8

Műszaki leírás

Ø D	4 mm
Rádiusz R	0,15 mm
Maximális fogásmélység a _{p,max}	0,18 mm
f	1,95 mm
belső hűtés	nem
Gyártó jelölése	AHN6CBN8
Hasznos hossz	20,3 mm
Terméknév attribútum	L ₂ = 20,3 mm
Termék fajtája	Forgácsoló betét esztergáláshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Acél < 67 HRC	alkalmas		
Folyamatos	alkalmas		
Nedvesen minimum	alkalmas		

Száraz	alkalmas
Levegő	alkalmas