



Elektromos nyomatékhatárolt csavarozó, Típus: S8250



Rendelési adatok

Rendelés száma	070236 S8250
GTIN	7322590055493
Árucikk kategória	03R

Leírás

Kivitel:

Az S8 sorozatú PRO elektromos csavarozó különböző modellek széles választékát tartalmazza, melyek nagy fordulatszámot és pontosságot kínálnak. Az ergonomikus kialakítású S8 csavarozó Plug-and-Play megoldást kínál alacsony nyomatékú szerelési feladatokhoz. Az S8 sorozat a minőség és a hatékonyság növeléséhez készült.

- **Leválasztó kuplunggal**
- **Beállítható forgatónyomaték**
- **Egyszerűen kezelhető**

Alkalmazható :

Sorozat csavarozások gyorsváltó pengetartóval E 6,3 pengékhez

Figyelem:

A hozzátartozó Power adaptert itt találja: 070235 sz. ADAPTER méret

Nyomatéktartomány: 50 - 250 cNm

Üresjárat fordulat/szám: 500 - 750

Szerszámbefogó mérete: 1/4 coll

Szerszámbefogó meghajtási profil: Hatszög

Szerszámbefogó alakja: E

Felépítés: Rúd

Műszaki leírás

Felépítés	Rúd
Súly	0,46 kg
Szerszámbefogó mérete	1/4 coll
Nyomatéktartomány	50 - 250 cNm

Gyártó jelölése	S8250
Üresjárat fordulat/szám	500 - 750
Működési zajkibocsátás	67 dB(A)
Szerszámbefogó meghajtási profil	Hatszög
Szerszámbefogó alakja	E
Termék fajtája	Rúdcsavarozó