



## Elektromos nyomatékhatárolt csavarozó, Típus: S8160



### Rendelési adatok

Rendelés száma	070236 S8160
GTIN	7322590055479
Árucikk kategória	03R

### Leírás

#### Kivitel:

Az S8 sorozatú PRO elektromos csavarozó különböző modellek széles választékát tartalmazza, melyek nagy fordulatszámot és pontosságot kínálnak. Az ergonomikus kialakítású S8 csavarozó Plug-and-Play megoldást kínál alacsony nyomatékú szerelési feladatokhoz. Az S8 sorozat a minőség és a hatékonyság növeléséhez készült.

- **Leválasztó kuplunggal**
- **Beállítható forgatónyomaték**
- **Egyszerűen kezelhető**

#### Alkalmazható :

Sorozat csavarozások gyorsváltó pengetartóval E 6,3 pengékhez

#### Figyelem:

A hozzátartozó Power adaptert itt találja: 070235 sz. ADAPTER méret

Nyomatéktartomány: 20 - 160 cNm

Üresjárat fordulat/szám: 700 - 1000

Szerszámbefogó mérete: 1/4 coll

Szerszámbefogó meghajtási profil: Hatszög

Szerszámbefogó alakja: E

Felépítés: Rúd

### Műszaki leírás

Súly	0,46 kg
Működési zajkibocsátás	67 dB(A)
Üresjárat fordulat/szám	700 - 1000
Nyomatéktartomány	20 - 160 cNm

Gyártó jelölése	S8160
Felépítés	Rúd
Szerszámbefogó mérete	1/4 coll
Szerszámbefogó alakja	E
Szerszámbefogó meghajtási profil	Hatszög
Termék fajtája	Rúdcsavarozó