



DUO-LOCK hengeres hosszabbító acél hosszú Hengeres szár, DUO-LOCK interfész: DL20



Rendelési adatok

Rendelés száma	220374 DL20
GTIN	4034221129635
Árucikk kategória	26Y

Leírás

Kivitel:

Bevonattal az optimális zsugorításhoz és kiengedéshez.

Műszaki leírás

$\varnothing D_2$	19,3 mm
Teljes hossz L	200 mm
L_2	10 mm
Ajánlott nyomaték	80 Nm
Szár $\varnothing D_s$	20 mm
DUO-LOCK interfész	DL20
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Becsavarozható maró befogó