

## Szállító- és egymásra helyezhető ládák fix falakkal, Hasznos mélység × hasznos szélesség: 1200X1000mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	963560 1200X1000
GTIN	4251572702755
Árucikk kategória	96l

### Leírás

**Kivitel:**

Robusztus szállító- és egymásra helyezhető ládák W formájú sarkokkal és peremezett lábakkal. Stabil, csőhöz hasonló felső perem, körben stabil mélyedésekkel a fal- és fenékrészen, valamint bütykös címkemező a szállítmány matricához (a bütyköknek köszönhetően a szállítmány matricák könnyebben eltávolíthatóak). Robusztus tartó és megfogó sarkok, daruszemekkel. A nagyméretű edények tanúsított darugerendával a függőleges emelőláncokban horoggal daruzhatóak. Aláfutási magasság 100 mm.

Fix falak.

**Szín:**

Egérszürke RAL 7005.

**Figyelem:**

RAL 3000 tűzvörös, RAL 6011 rezedazöld és RAL 5010 enciánkék színekben is kapható. Forduljon hozzánk!

### Műszaki leírás

Fal kivitele	fix fal
Aláfutási szélesség	860 mm
Teherbírás	2000 kg
Különböző méretek vegyesen egymásra helyezhetőek	nem

Visszahajtott perem 3 oldalon	nem
Szélesség	1060 mm
Megfogó sarkok darufülekkel.	igen
Aláfutási magasság	100 mm
egymásra helyezhető	igen
Teherbírás egymásra helyezve	10000 kg
Maximális egymásra rakodási magasság	600 mm
Betöltési magasság	500 mm
Daruzható	igen
Súly	60 kg
Magasság	670 mm
Aláfutási mélység	1060 mm
Anyag	Acéllemez
Mélység	1260 mm
Targoncavilla nyílások	nem
Festék	egérszürke RAL 7005
Hasznos mélység	1200 mm
Hasznos szélesség	1000 mm
Termék fajtája	Nagyméretű szállítható és rakásolható ládák