

Szállító- és egymásra helyezhető ládák fedéllel, Hasznos mélység × hasznos szélesség: 1200X1000mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	963561 1200X1000
GTIN	4251572702953
Árucikk kategória	96l

Leírás**Kivitel:**

Robusztus szállító- és egymásra helyezhető ládák W formájú sarkokkal és peremezett lábakkal. Stabil, csőhöz hasonló felső perem, körben stabil mélyedésekkel a fal- és fenékrészen, valamint bütykös címkemező a szállítmány matricához (a bütyköknek köszönhetően a szállítmány matricák könnyebben eltávolíthatóak). Robusztus tartó és megfogó sarkok, daruszemekkel. A nagyméretű edények tanúsított darugerendával a függőleges emelőláncokban horoggal daruzhatóak. Aláfutási magasság 100 mm.

Fedéllel.

Szín:

Egérszürke RAL 7005.

Figyelem:

RAL 3000 tűzvörös, RAL 6011 rezedazöld és RAL 5010 enciánkék színekben is kapható. Forduljon hozzánk!

Műszaki leírás

Visszahajtott perem 3 oldalon	nem
Maximális egymásra rakodási magasság	600 mm
Daruzható	igen
Aláfutási szélesség	860 mm

Fal kivitele	fedéllel
Mélység	1260 mm
Teherbírás egymásra helyezve	10000 kg
Aláfutási magasság	100 mm
egymásra helyezhető	igen
Súly	60 kg
Teherbírás	2000 kg
Festék	egérszürke RAL 7005
Magasság	670 mm
Betöltési magasság	500 mm
Különböző méretek vegyesen egymásra helyezhetőek	nem
Anyag	Acéllemez
Targoncavilla nyílások	nem
Aláfutási mélység	1060 mm
Megfogó sarkok darufülekkel.	igen
Szélesség	1060 mm
Hasznos szélesség	1000 mm
Hasznos mélység	1200 mm
Termék fajtája	Nagyméretű szállítható és rakásolható ládák