

Szállító- és egymásra helyezhető ládák fedéllel, Hasznos mélység × hasznos szélesség: 1000X800mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	963561 1000X800
GTIN	4251572701659
Árucikk kategória	96l

Leírás

Kivitel:

Robusztus szállító- és egymásra helyezhető ládák W formájú sarkokkal és peremezett lábakkal. Stabil, csőhöz hasonló felső perem, körben stabil mélyedésekkel a fal- és fenékrészen, valamint bütykös címkemező a szállítmány matricához (a bütyköknek köszönhetően a szállítmány matricák könnyebben eltávolíthatóak). Robusztus tartó és megfogó sarkok, daruszemekkel. A nagyméretű edények tanúsított darugerendával a függőleges emelőláncokban horoggal daruzhatóak. Aláfutási magasság 100 mm.

Fedéllel.

Szín:

Egérszürke RAL 7005.

Figyelem:

RAL 3000 tűzvörös, RAL 6011 rezedazöld és RAL 5010 enciánkék színekben is kapható. Forduljon hozzánk!

Műszaki leírás

Maximális egymásra rakodási magasság	600 mm
Súly	42 kg
Magasság	670 mm
Különböző méretek vegyesen egymásra helyezhetőek	nem

Megfogó sarkok darufülekkel.	igen
Mélység	1060 mm
Betöltési magasság	500 mm
Fal kivitele	fedéllel
Teherbírás	1000 kg
Anyag	Acéllemez
egymásra helyezhető	igen
Daruzható	igen
Visszahajtott perem 3 oldalon	nem
Festék	egérszürke RAL 7005
Teherbírás egymásra helyezve	5000 kg
Aláfutási szélesség	660 mm
Szélesség	860 mm
Aláfutási mélység	860 mm
Aláfutási magasság	100 mm
Targoncavilla nyílások	nem
Hasznos szélesség	800 mm
Hasznos mélység	1000 mm
Termék fajtája	Nagyméretű szállítható és rakásolható ládák