

Szállító- és egymásra helyezhető ládák fix falakkal, Hasznos mélység × hasznos szélesség: 1000X800mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	963560 1000X800
GTIN	4251572701451
Árucikk kategória	96l

Leírás

Kivitel:

Robusztus szállító- és egymásra helyezhető ládák W formájú sarkokkal és peremezett lábakkal. Stabil, csőhöz hasonló felső perem, körben stabil mélyedésekkel a fal- és fenékrészen, valamint bütykös címkemező a szállítmány matricához (a bütyköknek köszönhetően a szállítmány matricák könnyebben eltávolíthatóak). Robusztus tartó és megfogó sarkok, daruszemekkel. A nagyméretű edények tanúsított darugerendával a függőleges emelőláncokban horoggal daruzhatóak. Aláfutási magasság 100 mm.

Fix falak.

Szín:

Egérszürke RAL 7005.

Figyelem:

RAL 3000 tűzvörös, RAL 6011 rezedazöld és RAL 5010 enciánkék színekben is kapható. Forduljon hozzánk!

Műszaki leírás

Teherbírás	1000 kg
Különböző méretek vegyesen egymásra helyezhetőek	nem
egymásra helyezhető	igen
Aláfutási mélység	860 mm

Megfogó sarkok darufülekkel.	igen
Szélesség	860 mm
Magasság	670 mm
Fal kivitele	fix fal
Mélység	1060 mm
Betöltési magasság	500 mm
Anyag	Acéllemez
Targoncavilla nyílások	nem
Maximális egymásra rakodási magasság	600 mm
Visszahajtott perem 3 oldalon	nem
Súly	42 kg
Daruzható	igen
Aláfutási magasság	100 mm
Teherbírás egymásra helyezve	5000 kg
Aláfutási szélesség	660 mm
Festék	egérszürke RAL 7005
Hasznos szélesség	800 mm
Hasznos mélység	1000 mm
Termék fajtája	Nagyméretű szállítható és rakásolható ládák