

duMONT**Hatszög üregelő tűske HSS H8 tőrés, Típus: 8****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|----------|
| Rendelés száma | 290431 8 |
| GTIN | |
| Árucikk kategória | 29J |

Leírás**Felhasználás:****Egy lökettel egy belső hatszög készül el.****Műszaki leírás**

| | |
|---|------------------|
| Szükséges üregelési nyomás St50-nél és max. üregelési hossz | 690 kg |
| Üregelési hossz acélban | 10 - 26 mm |
| Tűskehossz | 197 mm |
| Kiindulási furat H8 | 8 mm |
| Szerszámanyag | HSS |
| Termék fajtája | Üregelő szerszám |

Felhasználói adatok

| | Felhasználás | V _c | ISO kód |
|------------------------------|-----------------------|----------------|---------|
| Alu műanyagok | feltételesen alkalmas | | |
| Alu | alkalmas | | |
| Alu > 10% Si | feltételesen alkalmas | | |
| Acél < 500 N/mm ² | alkalmas | | |
| Acél < 750 N/mm ² | alkalmas | | |

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Acél < 900 N/mm ² | feltételesen alkalmas |
| INOX < 900 N/mm ² | feltételesen alkalmas |
| GG(G) | alkalmas |
| CuZn | alkalmas |
| Grafit, GFK, CFK | feltételesen alkalmas |
| Olaj | alkalmas |