

**Garant****Eco alaptartó levehető szorítólap, Szármagasság h: 25mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	274095 25
GTIN	4062406805906
Árucikk kategória	21W

**Leírás****Felhasználás:**

GARANT Eco beszúró pengék behelyezéséhez. Rejtett szorítóelemekkel rendelkező szerszámbefogón is használható.

**Alkatrész:**

Menetes csap 279832 2 sz.

**Figyelem:**

A hűtőfolyadék eljuttatása csak a GARANT Master eco rendszerű 319006 – 319136 sz. befogóval lehetséges. Opcionális csatlakozási lehetőség tömlőcsatlakozóval, a 279833 1 sz. csatlakozó készlettel.

**Műszaki leírás**

Teljes hossz $L_{ges}$	82 mm
belső hűtés	igen
$h_5$ pengemagassághoz	26 mm
Rögzítő	279928 5
Rögzítőcsavar	279815 22
Termék fajtája	Alaptartó

