

HOLEX**Mono beszűrő késtartó, könyökös homlokbeszúráshoz, jobbos, Ø tartomány beszúrás D1 / D2: 90/130mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	278055 90/130
GTIN	4062406840396
Árucikk kategória	22B

Leírás**Kivitel:**

Minden méret csak egy lapkafészekkel két beszűrési szélességhez (3 mm és 4 mm).
278029 – 278036 sz. beszűrő lapkákhöz.

Figyelem:

D_1 = minimális Ø az 1. beszúráshoz / D_2 = maximális Ø az 1. beszúráshoz.

D_2 = 999 a méretjelölésnél elméletileg a végtelennek felel meg.

Műszaki leírás

Szárszélesség b	25×25 mm
Max. fogásmélység t_{max}	14 mm
Csavar	279816 4
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	nem
Beszűrési szélesség w	3; 4 mm
Termék fajtája	Lapkatartó betét

