



Akkus ütvefúró-csavarozó, Típus: M12FPD2-4



Rendelési adatok

Rendelés száma	070110 M12FPD2-4
GTIN	4058546029760
Árucikk kategória	03L

Leírás

Kivitel:

- **Nagy teljesítményű akkumulátoros 2 fokozatú ütvefúró csavarozó többfokozatú nyomaték-beállítással.**
 - **REDLITHIUM-ION™ Red Li-Ion akkumulátorok külön cellafelügyelettel és töltöttségi szint kijelzéssel.**
 - **Robusztus fém hajtóműház a hosszú élettartam érdekében.**
 - **FIXTEC fém gyorsbefogó fúrótokmány orsóreteszeléssel.**
 - **Markolat puha betétekkel a kényelmes használat érdekében.**
 - **A munkaterület megvilágítása LED-del.**
 - **Kefe nélküli POWERSTATE™ motor (az M18BPD4 méret nem) a maximális hatékonysági fok érdekében. Nagyon csekély kopás és akár 10-szeres élettartam a standard DC motorokhoz képest.**
 - **REDLINK PLUS™ elektronika – túlterhelés elleni védelem és teljesítmény menedzsment.**
- FUEL™ akkumulátoros kompakt ütvefúró csavarozó, csupán 152 mm hosszú. 13 fokozatú elektronikus nyomatékbeállítás, valamint fúrófokozat és ütvefúró fokozat.

Előny:

Kompakt, az akku talpként szolgál.

Tartalom:

2xLi-Ion akkumulátor, töltőkészülék, szállítókoszor (HD-Box) és övcsipesz.

Figyelem:

Hozzávaló akkumulátorokat és töltőkészülékeket a 073814 – 073816, 073827 és 073840 sz.-tól talál.

A megfelelő Bluetooth Tracking Modul a 070103 BTT-1 szám alatt található.

Műszaki leírás

Maximális vibráció EN szerint ütvefúró funkcióval	15,7 m/s ²
Csomagolás	Rendszerkoffer (HD = Heavy Duty)
Maximális vibráció EN szerint ütvefúró funkció nélkül	<2,5 m/s ²
Súly	1,5 kg
Maximális nyomaték	45 Nm
Akkumulátor kapacitás	4 Ah
Maximális fordulatszám 1. fokozat	0 - 450 min ⁻¹
Gyorsbefogó fúrótokmány, befogási tartomány	1,5 - 13 mm
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség	Milwaukee B 12 V típus
Maximális csigafúró Ø fában	35 mm
Maximális fordulatszám 2. fokozat	1550 min ⁻¹
Maximális csigafúró Ø betonban	13 mm
Alkalmas anyagok	fa
Alkalmas anyagok	Falazat
Alkalmas anyagok	Kőzet
Alkalmas anyagok	Kőzet
Alkalmas anyagok	Acél
Akkumulátor típus	Lítium-ion
Energiaellátás	Akkus
Motor felépítése	FUEL™
Jellemző felhasználás	Strong
Gyártó jelölése	M12FPD-402X
Akkumulátor-feszültség	12 V
Maximális csigafúró Ø acélban	13 mm

A tartalmazott akkumulátorok száma	2
Termék fajtája	Ütvefúró csavarozó

Tartozék

Akkumulátortöltő készülék Típus M1218C	073840 M1218C
Li-Ion rendszer M12B4 Akkumulátor típus MB12	073815 MB12
Akkumulátortöltő készülék Típus M1218FC	073840 M1218FC