



## Keményfém kalapácsfúró SDS-plus „7X”, Øx teljes hossz: 5X115mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	789058 5X115
GTIN	4059952531328
Árucikk kategória	76K

### Leírás

#### Kivitel:

Új generációs **EXPERT SDS-Plus „7X”** hegesztett 4 élű tömör keményfém fejjel. Nagy fúrásteljesítményhez kialakított élek, hosszú élettartam és csekély kopás. Nem akad el vasalt betonban.

#### Felhasználás:

Beton, természetes kőzet és téglafalazat fúrásához – maximális fúrási kényelemmel. Nagyon nyugodt járás, tökéletesen kerek nyílásokhoz. **2+2-spirálos** kialakítás a gyors kőporelvezetés, csekély vibráció és nagy stabilitás érdekében. Kevésbé fáradtságos munka és csekély gépterhelés.

### Műszaki leírás

Spirálhossz	50 mm
Vágóélek száma Z	4
Ø	5 mm
Teljes hossz	115 mm
Szerszámanyag	HM
Használat ütéssel / ütés nélkül	Ütvefúrás
Szár	SDS Plus
Termék fajtája	Kőzetfúró