

**Keményfém kalapácsfúró SDS-plus „7X”, Ø×teljes hossz: 6X165mm****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 789058 6X165  |
| GTIN              | 4059952531458 |
| Árucikk kategória | 76K           |

**Leírás****Kivitel:**

Új generációs **EXPERT SDS-Plus „7X”** hegesztett 4 élű tömör keményfém fejjel. Nagy fúrásteljesítményhez kialakított élek, hosszú élettartam és csekély kopás. Nem akad el vasalt betonban.

**Felhasználás:**

Beton, természetes kőzet és téglafalazat fúrásához – maximális fúrási kényelemmel. Nagyon nyugodt járás, tökéletesen kerek nyílásokhoz. **2+2-spirálos** kialakítás a gyors kőporelvezetés, csekély vibráció és nagy stabilitás érdekében. Kevésbé fáradtságos munka és csekély gépterhelés.

**Műszaki leírás**

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Vágóélek száma Z                | 4         |
| Teljes hossz                    | 165 mm    |
| Ø                               | 6 mm      |
| Spirálhossz                     | 100 mm    |
| Szerszámanyag                   | HM        |
| Használat ütéssel / ütés nélkül | Ütvefúrás |
| Szár                            | SDS Plus  |
| Termék fajtája                  | Kőzetfúró |