

**Keményfém kalapácsfúró SDS-plus „7X”, Øxteljes hossz: 10X165mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	789058 10X165
GTIN	4059952531700
Árucikk kategória	76K

Leírás**Kivitel:**

Új generációs **EXPERT SDS-Plus „7X”** hegesztett 4 élű tömör keményfém fejjel. Nagy fúrásteljesítményhez kialakított élek, hosszú élettartam és csekély kopás. Nem akad el vasalt betonban.

Felhasználás:

Beton, természetes kőzet és téglafalazat fúrásához – maximális fúrási kényelemmel. Nagyon nyugodt járás, tökéletesen kerek nyílásokhoz. **2+2-spirálos** kialakítás a gyors kőporelvezetés, csekély vibráció és nagy stabilitás érdekében. Kevésbé fáradtságos munka és csekély gépterhelés.

Műszaki leírás

Teljes hossz	165 mm
Ø	10 mm
Vágóélek száma Z	4
Spirálhossz	100 mm
Szerszámanyag	HM
Használat ütéssel / ütés nélkül	Ütvefúrás
Szár	SDS Plus
Termék fajtája	Kőzetfúró