



Keményfém kalapácsfúró SDS-plus „7X”, Ø×teljes hossz: 30X450mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	789058 30X450
GTIN	4059952532288
Árucikk kategória	76K

Leírás

Kivitel:

Új generációs **EXPERT SDS-Plus „7X”** hegesztett 4 élű tömör keményfém fejjel. Nagy fúrásteljesítményhez kialakított élek, hosszú élettartam és csekély kopás. Nem akad el vasalt betonban.

Felhasználás:

Beton, természetes kőzet és téglafalazat fúrásához – maximális fúrási kényelemmel. Nagyon nyugodt járás, tökéletesen kerek nyílásokhoz. **2+2-spirálos** kialakítás a gyors kőporelvezetés, csekély vibráció és nagy stabilitás érdekében. Kevésbé fáradtságos munka és csekély gépterhelés.

Műszaki leírás

Spirálhossz	400 mm
Ø	30 mm
Teljes hossz	450 mm
Vágóélek száma Z	4
Szerszámananyag	HM
Használat ütéssel / ütés nélkül	Ütvefúrás
Szár	SDS Plus
Termék fajtája	Kőzetfúró