

**Keményfém kalapácsfúró SDS-max „8X”, Ø×teljes hossz: 18X540mm****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 789206 18X540 |
| GTIN              | 4059952532967 |
| Árucikk kategória | 76K           |

**Leírás****Kivitel:**

Új generációs **EXPERT SDS-max „8X”** hegesztett 4 élű tömör keményfém fejjel. Nagy fúrásteljesítményhez kialakított élek, hosszú élettartam és csekély kopás. Nem akad el a vasalt betonban.

**Speciális keményfém lapkageometria a hosszabb élettartam érdekében.**

Négyszög keresztmetszetű fúrófej 16 mm Ø-től.

**Felhasználás:**

Beton, természetes kőzet és téglafalazat fúrásához.

**Figyelem:**

SDS-max-7 generációs fúró (keményfém beültetett vágóélekkel, forrasztott) 35×520 – 52×520 méretekből a 789204 sz. alatt.

**Műszaki leírás**

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Ø                               | 18 mm     |
| Teljes hossz                    | 540 mm    |
| Spirálhossz                     | 400 mm    |
| Szerszámanyag                   | HM        |
| Használat ütéssel / ütés nélkül | Ütvefúrás |
| Szár                            | SDS Max   |
| Termék fajtája                  | Kőzetfúró |

