

**Keményfém kalapácsfúró SDS-max „8X”, Ø×teljes hossz: 25X720mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	789206 25X720
GTIN	4059952533162
Árucikk kategória	76K

**Leírás****Kivitel:**

Új generációs **EXPERT SDS-max „8X”** hegesztett 4 élű tömör keményfém fejjel. Nagy fúrásteljesítményhez kialakított élek, hosszú élettartam és csekély kopás. Nem akad el a vasalt betonban.

**Speciális keményfém lapkageometria a hosszabb élettartam érdekében.**

Négyszög keresztmetszetű fúrófej 16 mm Ø-től.

**Felhasználás:**

Beton, természetes kőzet és téglafalazat fúrásához.

**Figyelem:**

SDS-max-7 generációs fúró (keményfém beültetett vágóélekkel, forrasztott) 35×520 – 52×520 méretekből a 789204 sz. alatt.

**Műszaki leírás**

Spirálhossz	600 mm
Ø	25 mm
Teljes hossz	720 mm
Szerszámanyag	HM
Használat ütéssel / ütés nélkül	Ütvefúrás
Szár	SDS Max
Termék fajtája	Kőzetfúró

